



Binnenschroefmaat MicroGauge, Meetbereik: 2,25-4,25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428670 2,25-4,25
GTIN	5051102218942
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

2-Punts-boringsmeetsysteem voor uiterst nauwkeurige meting van boringen tussen 0,95– 10,35 mm. Het compacte formaat en lage gewicht (vergelijkbaar met een balpen) maken het meten bij kleine precisieonderdelen eenvoudiger. Hardverchromde, bolle meetcontacten. Duidelijke LCD-weergave met omschakelbare resolutie tot 0,0005 mm. Gegevensuitgang via RS232- of USB-proximity. Stofdicht en bestand tegen waterstralen (IP65).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 357, instellingen met UKAS-kalibratiecertificaten.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948

Opmerking:

Als los apparaat of in een set, diepteanslagen op aanvraag leverbaar. Door gebruik van een extra adapter kunnen Diatest-tasters worden aangesloten.

Technische beschrijving

Reproduceerbaarheid	0,001 mm
Aantal instellingen	7
Meetbereik meetkoppen	2,25–2,75; 2,5–3; 2,75–3,25; 3–3,5; 3,25–3,75 ; 3,5–4 ; 3,75–4,25 mm
Lineariteit	Ø 1,0 – 1,55: maximaal 2% van de meetweg; ten minste 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: maximaal 1% van de meetweg; ten minste 0,001 mm
Aantal meetkoppen	7
Aflezingsnaar keuze	0,01/0,001/0,0005 mm
Meetbereik	2,25 - 4,25 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	2-punts binnenschroefmaat

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Aansluitkabel Type R2	498948 R2