



Horizontale spanner met verticale voet, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	376630 3
GTIN	4020772008192
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

Met verticale voet voor bevestiging op bruggen en voor lasconstructies.

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Totale hoogte	65 mm
Houdkracht P1	1800 N
totale lengte	206 mm
Gatafstand e	25,7 mm
Boring-Ø d	6,5 mm
Spanschroef	M8×45 mm
Houdkracht P2	2500 N

Type	6832J
Spanhoogte H	42,5 mm
Producttype	Horizontale spanner