

**Stalen rij, Nauwkeurigheid 1, Lengte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460400 500
GTIN	4045197206688
Artikelklasse	42G

**Omschrijving****Uitvoering:**

De linialen zijn gemaakt van speciaal staal, rondom geslepen. Met rechthoekige doorsnede.

**Toepassing:**

Voor controles en nauwkeurig werken.

**Opmerking:**

**roestvrije uitvoering** leverbaar af fabriek.

**Technische beschrijving**

Vormbeschrijving	rechthoekige doorsnede
Vorm	A
Lengte	500 mm
Doorsnede hoogte $\pm 0,2$ mm	7,5 mm
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken	0,012 mm
Doorsnede breedte $\pm 0,2$ mm	39,3 mm
Norm	DIN 874
Nauwkeurigheid	1
Productnaamattribuut	Nauwkeurigheid 1
Materiaal	Speciaal staal
Kalibratie	F7
Producttype	Stalen rij

---

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieStalen rij Maximale lengte 750 mm	026090 750
KalibratieStalen rij Maximale lengte 500 mm	026080 500