



Sluitspanner horizontaal, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	376800 3
GTIN	4020772008604
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet met tegenhouder.

- **Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.**
- **Zelfremmende werking voorkomt openen.**
- **Klinknagels van roestvrij staal.**
- **Handgreep van oliebestendige kunststof.**
- **Spanners zijn verzinkt.**
- **Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.**
- **Lagerbussen inzetgehard.**
- **Lagerpunten ingevet.**
- **Haak veredeld.**

Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

Opmerking:

- **Compactere constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

Technische beschrijving

Verstelafstand van de spanhaak c	48,5 - 96 mm
----------------------------------	--------------

Boring-Ø d	6,5 mm
Gatafstand f	24,5 - 32 mm
Gatafstand e	19 mm
Houdkracht P (trek)	3200 N
Spanhoogte h	19 mm
Totale hoogte H	70 mm
Totale lengte L	169 - 216 mm
Type	6848HJ
Producttype	Sluitspanner