

**Stalen precisieliniaal roestvrij, gematteerd, Lengte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461600 300
GTIN	4045197234797
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.

Verdeling elektrolytisch geëtst. Oppervlak spiegelvrij gematteerd.

Technische beschrijving

Doorsnede dikte	1 mm
Doorsnede breedte	30 mm
Lengte	300 mm
Kalibratie	F10
Maximale afwijking	0,4 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------