

**Stalen liniaal vorm B RVS, Lengte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461105 500
GTIN	4045197206879
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm B: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten goed bewerkt. Met beschermend eindstuk aan het uiteinde van de liniaal. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.
RVS-uitvoering.

Technische beschrijving

Doorsnede breedte	24,5 mm
Lengte	500 mm
Doorsnede dikte	4,5 mm
Kalibratie	F8
Maximale afwijking	0,1 mm
Norm	DIN 866
Vorm	B
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
---	------------