



## Schuifstangspanner korte uitvoering, Type: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376725 2
GTIN	4045197226785
Artikelklasse	32S

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Passchroeven veredeld.

- **Ergonomisch handvat van oliebestendige kunststof.**

**Toepassing:**

- **Directe bevestiging aan plaatstalen wanden.**
- **In apparaatbehuizingen met schroefdraad aan de kopse kant.**

**Accessoires:**

Haakse voet nr. 376735.

**Opmerking:**

- **Roestvrijstalen uitvoering op aanvraag.**

### Technische beschrijving

Houdkracht P (druk en trek)	900 N
Schroefdraad aan kopse kant spanner	M 16×1,5 mm
Spanslag	19 mm
Spanschroef	M6×40 mm
Totale hoogte H	74 mm
Totale lengte L	163 mm

Type	376725 2
Producttype	Schuifstangspanner

---

## Accessoires

Haakse voet stabiel Type 3	376735 3
Haakse voet stabiel Type 2	376735 2