

HOLEX**Montageliniaal brede uitvoering, Nauwkeurigheid 0, Lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460750 1000
GTIN	4045197226709
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

i-vormstaal met gewichtsbesparende boringen. Met fijn geslepen controlevlakken. Zijvlakken eveneens geslepen. Middengedeelte hamerslaggelakt.

Brede uitvoering, nauwkeurigheid 0.**Levering:**

Inclusief testrapport fabrikant.

Opmerking:

Let op: de levering is **niet franco**. Levering in houten box.

Technische beschrijving

Lengte	1000 mm
Doorsnede breedte	50 mm
Gewicht	12 kg
Doorsnede hoogte	160 mm
Kalibratie	F7

Norm	DIN 874
Nauwkeurigheid	0
Productnaamattribuut	Nauwkeurigheid 0
Materiaal	I-vormstaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Montageliniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen rij Maximale lengte 1000 mm	026080 1000
--	-------------