



Schuifstangspanner korte uitvoering, Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	376700 5
GTIN	4020772008567
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Passchroeven veredeld.

- **Compacte constructie dankzij handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

Toepassing:

- **Directe bevestiging aan plaatstalen wanden.**
- **In apparaatbehuizingen met schroefdraad aan de kopse kant.**

Accessoires:

Haakse voet nr. 376730.

Opmerking:

- **Roestvrijstalen uitvoering op aanvraag.**

Technische beschrijving

Spanschroef	M12×50 mm
Schroefdraad aan kopse kant spanner	M24×1,5 mm

Houdkracht P (druk en trek)	4000 N
Spanslag	67 mm
Totale hoogte H	149 mm
Totale lengte L	364 mm
Type	6844J
Producttype	Schuifstangspanner

Accessoires

Haakse voet stabiel Type 5	376730 5
Haakse voet stabiel Type 2	376730 2
Haakse voet stabiel Type 3	376730 3