

**Haarliniaal, gebruineerd, in etui, Lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460100 200
GTIN	4045197206541
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Geharde, geslepen en ultrafijn gelepte meetzijde. Wigvormige doorsnede, in punt uitlopend om ook in hoeken, groeven, uitsparingen, etc. te controleren. Met geïsoleerde kunststof handgreep ter bescherming tegen handwarmte.

Kunstmatig verouderd spec. staal, beide afschuiningen gebruineerd (spiegelvrij).

Opmerking:

De rechtheidstolerantie van de meetzijde heeft betrekking op een zwenkbereik van $\pm 15^\circ$; t.o.v. het symmetrievlak.

Technische beschrijving

Lengte	200 mm
Rechtheidstolerantie van de meetzijde	0,003 mm
Norm	DIN 874
Materiaal	kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Oppervlak fase	gebruineerd (spiegelvrij)
Verpakking	Etui
Kalibratie	F6
Producttype	Haarliniaal

Dienstverlening

DAkS-kalibratieHaarliniaal Maximale lengte 500 mm	026010 500
KalibratieHaarliniaal Maximale lengte 200 mm	026000 200