



## Binnenschroefmaat MicroGauge, Meetbereik: 3,65-6,35mm



### Bestelgegevens

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | 428670 3,65-6,35 |
| GTIN          | 5051102201791    |
| Artikelklasse | 46B              |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

2-Punts-boringsmeetsysteem voor uiterst nauwkeurige meting van boringen tussen 0,95– 10,35 mm. Het compacte formaat en lage gewicht (vergelijkbaar met een balpen) maken het meten bij kleine precisieonderdelen eenvoudiger. Hardverchromde, bolle meetcontacten. Duidelijke LCD-weergave met omschakelbare resolutie tot 0,0005 mm. Gegevensuitgang via RS232- of USB-proximity. Stofdicht en bestand tegen waterstralen (IP65).

#### Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 357, instellingen met UKAS-kalibratiecertificaten.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948

#### Opmerking:

Als los apparaat of in een set, diepteanslagen op aanvraag leverbaar. Door gebruik van een extra adapter kunnen Diatest-tasters worden aangesloten.

### Technische beschrijving

|   |  |
|---|--|
| Meetbereik meetkoppen                     | 3,65–4,35 ; 4,15–4,85; 4,65–5,35;<br>5,15–5,85; 5,65–6,35 mm   |
| Reproduceerbaarheid                       | 0,001 mm   |
| Aflezingsnaar keuze                       | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm   |
| Aantal meetkoppen                         | 5  |
| Meetbereik                                | 3,65 - 6,35 mm   |
| Aantal instellingen                       | 5  |
| Lineariteit                               | Ø 1,0 – 1,55: maximaal 2% van de meetweg; ten minste 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: maximaal 1% van de meetweg; ten minste 0,001 mm |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 2  |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 357   |
| IP-klasse                                 | IP 65  |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding  |
| Norm                                      | DIN 863  |
| Aflezingsomschakelbaar                    | mm / inch  |
| Aansluiting                               | RS232C-aansluiting   |
| Aansluiting                               | USB-aansluiting  |
| Meettechniek                              | Digitaal   |
| Verpakking                                | stevige box  |
| Kalibratie                                | Prijs op aanvraag  |
| Producttype                               | 2-punts binnenschroefmaat  |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Aansluitkabel Type USB2                       | 498948 USB2 |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357 | 081560 357  |
| Aansluitkabel Type R2                         | 498948 R2   |