



## Sluitspanner horizontaal, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376800 4
GTIN	4020772008628
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Compleet met tegenhouder.

- **Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.**
- **Zelfremmende werking voorkomt openen.**
- **Klinknagels van roestvrij staal.**
- **Handgreep van oliebestendige kunststof.**
- **Spanners zijn verzinkt.**
- **Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.**
- **Lagerbussen inzetgehard.**
- **Lagerpunten ingevet.**
- **Haak veredeld.**

#### Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

#### Opmerking:

- **Compactere constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**

### Technische beschrijving

Gatafstand f	35 - 46 mm
--------------	------------

Houdkracht P (trek)	7000 N
Verstelafstand van de spanhaak c	59 - 123 mm
Boring-Ø d	8,5 mm
Gatafstand e	32 mm
Spanhoogte h	26 mm
Totale hoogte H	94,5 mm
Totale lengte L	209 - 273 mm
Type	6848HJ
Producttype	Sluitspanner