



Sluitspanner met spanhaak, Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	376740 5
GTIN	4020772094560
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.
- Zelfremmende werking voorkomt openen.
- Klinknagels van roestvrij staal.
- Handgreep van oliebestendige kunststof.
- Spanners zijn verzinkt.
- Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.
- Lagerbussen inzetgehard.
- Lagerpunten ingevet.
- Haak veredeld.

Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

Technische beschrijving

Gatafstand e	29 mm
Boring-Ø d	11,2 mm
Dikte a	10,75 mm
Gatafstand f	55,5 - 63 mm
Houdkracht P (trek)	5000 N
Verstelafstand van de spanhaak c	58 - 73 mm
Radius R	8 mm

Spanhoogte h	49 mm
Totale hoogte H	69 mm
Totale lengte L	260,5 mm
Type	6847
Producttype	Sluitspanner