

**Stalen precisielinaal roestvrij, gematteerd, Lengte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461600 500
GTIN	4045197234803
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.

Verdeling elektrolytisch geëtst. Oppervlak spiegelvrij gematteerd.

Technische beschrijving

Lengte	500 mm
Doorsnede dikte	1 mm
Doorsnede breedte	30 mm
Kalibratie	F10
Maximale afwijking	0,4 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Linaal

Dienstverlening

KalibratieStalen linaal Maximale lengte 500/2 mm	026200 500/2
--	--------------