



Schuifstangspanner met haakse voet, Type: 0



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 376710 0 |
| GTIN | 4020772008376 |
| Artikelklasse | 35A |

Omschrijving

Uitvoering:

Met **kniehefboomoverbrenging**. De zelfremmende werking voorkomt openen.

- **Klinknagels van roestvrij staal, lagerpunten ingevet.**
- **Met lange schuifstangeleiding.**
- **Handvat in elke willekeurige hoekstand zwenkbaar. Met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.**
- **Met veredelde, verzinkte spanschroef.**
- **Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.**

Toepassing:

Voor inbouw in speciale spaninrichtingen, bij boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Accessoires:

Haakse voet nr. 376730.

Opmerking:

- **Grootte 0 en 3 ook leverbaar in roestvrijstalen uitvoering!**

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|-------|
| Houdkracht P (druk en trek) | 800 N |
|-----------------------------|-------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Schroefdraad aan kopse kant spanner | M 10×1 mm |
| Spanschroef | M4×20 mm |
| Spanslag | 16 mm |
| Spanhoogte h tot hart schroef | 12 mm |
| Boring-Ø d | 4,5 mm |
| Breedte haakse voet K | 25 mm |
| Gatafstand f | 16 mm |
| Totale hoogte H | 49,3 mm |
| Totale lengte L | 140,5 mm |
| Type | 6841J |
| Producttype | Schuifstangspanner |

Accessoires

| | |
|----------------------------|----------|
| Haakse voet stabiel Type 2 | 376730 2 |
| Haakse voet stabiel Type 5 | 376730 5 |
| Haakse voet stabiel Type 3 | 376730 3 |