



Schuifstangspanner korte uitvoering, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	376725 3
GTIN	4045197226792
Artikelklasse	32S

Omschrijving

Uitvoering:

Passchroeven veredeld.

- **Ergonomisch handvat van oliebestendige kunststof.**

Toepassing:

- **Directe bevestiging aan plaatstalen wanden.**
- **In apparaatbehuizingen met schroefdraad aan de kopse kant.**

Accessoires:

Haakse voet nr. 376735.

Opmerking:

- **Roestvrijstalen uitvoering op aanvraag.**

Technische beschrijving

Schroefdraad aan kopse kant spanner	M20×1,5 mm
Houdkracht P (druk en trek)	1300 N
Spanslag	38 mm
Spanschroef	M8×50 mm
Totale hoogte H	100 mm
Totale lengte L	237 mm

Type	376725 3
Producttype	Schuifstangspanner

Accessoires

Haakse voet stabiel Type 2	376735 2
Haakse voet stabiel Type 3	376735 3