

**Stalen liniaal vorm B RVS, Lengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461105 2000
GTIN	4045197206893
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm B: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten goed bewerkt. Met beschermend eindstuk aan het uiteinde van de liniaal. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.
RVS-uitvoering.

Opmerking:

let op: de levering is **niet franco**.

Technische beschrijving

Doorsnede breedte	40 mm
Doorsnede dikte	8 mm
Lengte	2000 mm
Kalibratie	F8
Maximale afwijking	0,15 mm
Norm	DIN 866
Vorm	B
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 2000 mm	026200 2000
--	-------------

