

**Spiraalborenset HSS-E nr. 114405 met cassette, ongecoat, Type: 1-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115305 1-10
GTIN	4045197542601
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.

Met aanslijping vorm C vanaf maat 2 mm.

Technische beschrijving

Boorbereik	1 - 10 mm
Boren steeds oplopend	0,5 mm
Aantal boren	19
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E

Norm	DIN 338
Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Tophoek	135 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	35 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	22 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	6 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	M
Uni	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSS-EN \varnothing DC h8 9 mm	114405 9
Spiraalboor HSS-EN \varnothing DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiraalboor HSS-EN \varnothing DC h8 6 mm	114405 6
Spiraalboor HSS-EN \varnothing DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Spiraalboor HSS-EN \varnothing DC h8 1 mm	114405 1
Spiraalboor HSS-EN \varnothing DC h8 4,5 mm	114405 4,5

Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Spiraalboor HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10