

**Stalen precisieliniaal roestvrij, gematteerd, Lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461600 1000
GTIN	4045197234810
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.

Verdeling elektrolytisch geëtst. Oppervlak spiegelvrij gematteerd.

Technische beschrijving

Doorsnede breedte	30 mm
Lengte	1000 mm
Doorsnede dikte	1 mm
Kalibratie	F10
Maximale afwijking	0,5 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 1000/2 mm	026200 1000/2
--	---------------