



Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap, Meetbereik: 6-8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428760 6-8
GTIN	2050001706409
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- Omschakeling mm / inch.
- Instelling van 2 preset-waarden.
- Aan- / uit-waardeopslagtoets.

Levering:

Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950 (vanaf maat 20), nr. 498951 (tot maat 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Technische beschrijving

Meetdiepte met verlengstuk	121 mm
Maat a	1,9 mm
Standaardmeetdiepte	58 mm
Aflezing	0,001 mm
Meetbereik	6 - 8 mm
Maximale afwijking	0,004 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

Aansluitkabel duplex Type USB2	498951 USB2
Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 1/63	428510 1/63