

**Stalen liniaal Vorm A, Lengte: 2000mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 461000 2000 |
| GTIN | 4045197206800 |
| Artikelklasse | 42G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm A: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten nauwkeurig bewerkt. Beschermende eindstukken aan beide kopse kanten. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.

Opmerking:

let op: de levering is **niet franco**.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|---------|
| Lengte | 2000 mm |
| Doorsnede dikte | 10 mm |
| Doorsnede breedte | 50 mm |
| Kalibratie | F8 |
| Maximale afwijking | 0,06 mm |
| Norm | DIN 866 |
| Vorm | A |
| Producttype | Liniaal |

Dienstverlening

| | |
|--|-------------|
| KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 2000 mm | 026200 2000 |
|--|-------------|