



Digitale XTL-binnen-snelmeetgereedschapset, Meetbereik: 6-10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428770 6-10
GTIN	5051102120528
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitmend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428760 en controleringen met UKAS-testrapport.

Technische beschrijving

Aantal meetkoppen	2
Instelring-Ø	8 mm
Meetbereik	6 - 10 mm

Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 1/63	428510 1/63
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2
Aansluitkabel duplex Type USB2	498951 USB2