



## Werkplaatsliniaal van geëloxeerd aluminium, met schaalverdeling, Lengte: 300 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	461161 300
GTIN	4045197329257
Artikelklasse	41H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met mm-verdeling aan de afschuining. **Geëloxeerde aluminiumlegering**, met gripprofiel, handzaam, licht en corrosie bestendig. Zeer goed en **spiegelvrij afleesbaar** dankzij contrastrijke, slijtvaste schaalverdeling.

Kalibratie: F8

Doorsnede breedte: 50 mm

Doorsnede dikte: 5 mm

### Technische beschrijving

Doorsnede dikte	5 mm
Kalibratie	F8
Doorsnede breedte	50 mm
Lengte	300 mm
Producttype	Werkplaatsliniaal met schaalverdeling

### Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Stalen liniaal Maximale lengte 500 mm	016100 500