

**Stalen precisieliniaal roestvrij, gematteerd, Lengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461600 1500
GTIN	4045197234827
Artikelklasse	42G

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Roestvrij** speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.

Verdeling elektrolytisch geëtst. Oppervlak spiegelvrij gematteerd.

**Technische beschrijving**

Doorsnede dikte	1 mm
Lengte	1500 mm
Doorsnede breedte	30 mm
Kalibratie	F10
Maximale afwijking	0,6 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

**Dienstverlening**

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 2000/2 mm	026200 2000/2
--	---------------