



Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap, Meetbereik: 8-10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428760 8-10
GTIN	2050001706416
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

Levering:

Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950 (vanaf maat 20), nr. 498951 (tot maat 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Technische beschrijving

Aflezing	0,001 mm
Standaardmeetdiepte	58 mm
Meetdiepte met verlengstuk	121 mm
Meetbereik	8 - 10 mm
Maat a	1,9 mm
Maximale afwijking	0,004 mm

Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

DAkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 1/63	428510 1/63
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
Aansluitkabel duplex Type USB2	498951 USB2
Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10