

**Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 250-275mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428800 250-275
GTIN	7630041108309
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs in **grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken van hardmetaal (HV5–1300).

**Levering:**

Inclusief verlengstuk 150 mm nr. 428802 gr. 5/150, levering in houten box.

**Accessoires:**

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

**Opmerking:**

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Meetdiepte met maximale verlenging	1581 mm
Standaardmeetdiepte	81 mm
Maat a	26 mm
Meetbereik	250 - 275 mm
Maximale afwijking	0,008 mm
Aflezing	0,01 mm

Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

### Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 300 mm	022500 300
--	------------

### Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/500	428802 5/500
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 260 mm	484030 260
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/150	428802 5/150