



## Digitale XTL-binnen-snelmeetgereedschapset, Meetbereik: 10-20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428770 10-20
GTIN	5051102120535
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-Punts-snelmeetgereedschappen** voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

#### Functie:

- Omschakeling mm / inch.
- Instelling van 2 preset-waarden.
- Aan- / uit-waardeopslagtoets.

#### Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428760 en controleringen met UKAS-testrapport.

### Technische beschrijving

Instelring-Ø	12,5 / 20 mm
Meetbereik	10 - 20 mm
Aantal meetkoppen	3

Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 2/76	428510 2/76
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2
Aansluitkabel duplex Type USB2	498951 USB2
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 3/100	428510 3/100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18