

**Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 70-80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428800 70-80
GTIN	7630041108200
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5–2300).

**Accessoires:**

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

**Opmerking:**

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	70 - 80 mm
Maat a	11 mm
Meetdiepte met maximale verlenging	1584 mm
Standaardmeetdiepte	84 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863

Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 4/150	428802 4/150
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 4/500	428802 4/500