

**Binnenschroefmaatset IMICRO, Meetbereik: 3,5-6,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428803 3,5-6,5
GTIN	7630041108323
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde).

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428800 en instellingen.

Technische beschrijving

Aantal schroefmaten	4
Meetbereik	3,5 - 6,5 mm
Instelring-Ø	4 / 5,5 mm
Maximale afwijking	0.004 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 3,5-6,5 mm	020550 3,5-6,5
--	----------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 4 mm	484030 4
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 3,5-4 mm	428800 3,5-4
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 4,5-5,5 mm	428800 4,5-5,5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 5 mm	484030 5
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 5,5-6,5 mm	428800 5,5-6,5
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 4-4,5 mm	428800 4-4,5