



Digitale XTL-binnen-snelmeetgereedschapset, Meetbereik: 20-50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428760 en controleringen met UKAS-testrapport.

Technische beschrijving

Aantal meetkoppen	3
Instelring-Ø	20 / 35 mm
Meetbereik	20 - 50 mm
Maximale afwijking	0,004 mm

Aflezing	0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 4/150	428510 4/150
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22