



NC-hogedruk-machineklem Centro Gripp, Type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361180 125
GTIN	4250364402125
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Geleidebaan inductief gehard, boven- en onderzijde geslepen.

Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.

Kenmerk: Gekapselde spindel, hoge spaanbescherming, gemakkelijk te reinigen.

Functie:

- **Spindel met geïntegreerde krachtoverbrenging.**
- **Spannen met instelbare momentsleutel (18 – max. 70 Nm).**
- **Spanmidden instelbaar.**
- **Herhalingsnauwkeurigheid $\pm 1/100$ mm bij hoekig werkstuk.**

Toepassing:

In combinatie met verschillende bekken is zowel conventioneel spannen met glad vlak, als klemstukspannen mogelijk.

Levering:

Stiftsleutel maat 8, stiftsleutel maat 6, 6-kant dop SW20-1/2 inch, 6 schroeven, 2 ringsleutels SW20.

Accessoires:

- **Klemstukken nr. 361238 – 361250 en nr. 361160.**
- **Momentsleutel nr. 656050 gr. 120.**
- **Console nr. 361230 gr. 125.**
- **Getrapte bekken nr. 361215.**
- **Opspanbek pendelend nr. 361207 gr. 125.**
- **Opspanbek universele klemset, mobiel pendelend nr. 361209 gr. 125.**
- **Bek nr. 361222 gr. 125 en nr. 361227 gr. 125.**

- **Universele klemset nr. 361345 gr. 125.**
- **Neertrekbecken nr. 361229 gr. 125.**
- **Prismabek nr. 361185 nr. 125.**
- **Onbewerkte bek nr. 361186 gr. 125.**
- **Klemstukbek nr. 361218.**
- **Beschermingsstrips nr. 361223 gr. 125.**
- **Spanpennen nr. 360025 gr. 25M10 en 25M10/138.**

Technische beschrijving

Kleurcode voor bijpassende accessoires	Centro Gripp
Gewicht	19,5 kg
Verplaatsing v	46 mm
Spankracht tot maximaal	40 kN
Langssleuf l H8	30 mm
Dwarssleuf n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Bekbreedte A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Draaimoment	70 Nm
Hoogte basisdeel c	100 mm
i	130 mm
i	129 mm
L	329 mm
Type	125
Ø t	13 mm
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Serie	Centro Gripp
Producttype	Machineklem

Accessoires

Klemstuk, hardmetaal, hoogte 7,1 – 8,6 mm Type	361242
Bek 20 mm, voor T-Rex / Centro Grippmobiel Voor type 125	361227 125
Werkstukaanslag 3-dimensionaal Type 125	360435 125
Console Voor type 125	361230 125
Bek 64 mm, voor T-Rex / Centro Grippmobiel Voor type 125	361222 125
Klemstukbek, voor T-Rex / Centro Grippmobiel Voor type 64	361218 64
Klemstukbek, voor T-Rex / Centro Grippmobiel Voor type 125	361218 125
Prismaklemstuk Voor type 125	361350 125
Paar beschermingsstrips Click-systeem Voor type 125	361223 125
Getrapte bek, gecoat, voor T-Rex / Centro Grippmobiel Voor type 125	361215 125
Onbewerkte bek voor Centro Gripp Voor type 125	361186 125
Universele klemset (koffer met 4 eenheden) Voor type 125	361345 125
Universele neertrekbeek, voor T-Rex / Centro Grippmobiel Voor type 125	361229 125
Opspanbek voor klemstukken, voor T-Rex / Centro Gripppendelend Voor type 125	361207 125
Prismabek Centro Gripp Voor type 125	361185 125
Werkstukaanslag 3-dimensionaal Type 300	360430 300
Werkstukaanslag	360555
Opspanbek universele klemset, voor T-Rex / Centro Gripppendelend Voor type 125	361209 125
Klemstuk met 2 punten, hoogte 5,2 – 6,7 mm Type	361240