




Getrapte bek, gecoat, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel, Voor type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361215 125
GTIN	4250364401449
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van parallel voorbereekte werkstukken.

Materiaal:

Gehard staal, **spanvlakken gecoat** voor hoge wrijvingscoëfficiënten, **een minimaal 1,5 keer hogere houdkracht** (vergelijkingshardheid 80 HRC).

T.b.v.:

Beweegbare bekken voor T-Rex nr. 361202 en Centro Gripp 361180.

Technische beschrijving

Spanwijdte S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
Bekhoogte h	26 mm
Hoogte h ₁	14 mm
Bekbreedte b	124,4 mm
Voor type	125
Spanwijdte S4	48 – 114 / – mm
Spanwijdte S5	100 – 183 / 102 – 256 mm

Geschikt voor kleurcode	T-Rex
Geschikt voor kleurcode	Centro Gripp
Trap s	5 mm
e	21 mm
Producttype	Bankschroefbekken