

**Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 14-17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428800 14-17
GTIN	7630041108095
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5–2300).

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	77 mm
Meetbereik	14 - 17 mm
Meetdiepte met maximale verlenging	1577 mm
Maat a	3,5 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863

Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 2/150	428802 2/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15