

**Binnenschroefmaatset IMICRO, Meetbereik: 6-12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde).

**Levering:**

Binnenschroefmaten nr. 428800 en instelringen. Verlengstuk 100 mm nr. 428802.

**Technische beschrijving**

Instelring-Ø	8 / 10 mm
Aantal schroefmaten	3
Meetbereik	6 - 12 mm
Maximale afwijking	0.004 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

## Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 1/100	428802 1/100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 6-8 mm	428800 6-8
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 10-12 mm	428800 10-12
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 8-10 mm	428800 8-10