



## Digitale XTL-binnen-snelmeetgereedschapset, Meetbereik: 50-100mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428770 50-100
GTIN	5051102120559
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-Punts-snelmeetgereedschappen** voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

#### Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428760 en controleringen met UKAS-testrapport.

### Technische beschrijving

Instelring-Ø	65 / 80 mm
Aantal meetkoppen	3
Meetbereik	50 - 100 mm
Maximale afwijking	0,005 mm

Aflezing	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Accessoires

Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032