



Opspanbek pendel mobiel, Voor type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361336 125
GTIN	4250364402415
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Toepassing:

Opspanbek mobiel pendelend voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken, nodig voor het spannen van ongelijkmatige werkstukken.

T.b.v. :

Titan 2 nr. 361302.

Opmerking:

Wigopnames + accessoires nr. 361341 – 361352, klemstukken nr. 361238 – 361250.

Geschikt voor kleurcode: LCV125G

Technische beschrijving

Voor type	125
Bekbreedte b	97 mm
c	24 mm
Bekhoogte h	20 mm
Beklengte l	189 mm
Geschikt voor kleurcode	Titan 2
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Producttype	Bankschroefbek

Accessoires

Wigopnames Type 2	361341 2
Wigopnames Type 1	361341 1
Steunbout 23 mm – 48 mm Totale hoogte h 34 mm	361343 34
Steunbout 23 mm – 48 mm Totale hoogte h 43 mm	361343 43
Steunbout 23 mm – 48 mm Totale hoogte h 23 mm	361343 23
Steunbout 23 mm – 48 mm Totale hoogte h 48 mm	361343 48
Steunbout 23 mm – 48 mm Totale hoogte h 29 mm	361343 29