

Garant**Korte boor HSS-E FS, ongecoat, Ø DC h8: 9,6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	113020 9,6
GTIN	4045197002761
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijzonder **robuust en stabiel** door **versterkte kerndikte**.

Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.

Groeven blank, fasen genitreerd.

Met aanslijping vorm C tot 3,9 mm, vorm S (speciaal) vanaf 4 mm.

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 – 4xD) op NC-machines en automaten.

Advies:**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	9,6 mm
Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte L _c	43 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Tolerantie nominale Ø	h8
Schacht-Ø D _s	9,6 mm
Totale lengte L	89 mm
Norm	DIN 1897
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	28,6 mm

Tophoek	135 graden
Schacht	Cilinderschacht
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Type	FS
Spiraalhoek	38 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		