

**Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 17-20mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 428800 17-20  |
| GTIN          | 7630041108101 |
| Artikelklasse | 45A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5–2300).

**Accessoires:**

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

**Opmerking:**

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

**Technische beschrijving**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Maat a                             | 3,5 mm     |
| Meetdiepte met maximale verlenging | 1577 mm    |
| Meetbereik                         | 17 - 20 mm |
| Standaardmeetdiepte                | 77 mm      |
| Maximale afwijking                 | 0,004 mm   |
| Aflezing                           | 0,005 mm   |
| Norm                               | DIN 863    |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Meettrommelindeling | 1/50 mm                      |
| Meettechniek        | analoog                      |
| Testrapport         | Testrapport van de producent |
| Kalibratie          | B6                           |
| Producttype         | 3-punts binnenschroefmaat    |

## Dienstverlening

|  |            |
|--|------------|
| Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm        | 022500 20  |
| DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm | 022510 200 |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm           | 484030 18    |
| Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 2/150 | 428802 2/150 |