

**Binnenschroefmaatset IMICRO, Meetbereik: 11-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde).

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428800 en instelringen. Verlengstuk 150 mm nr. 428802.

Technische beschrijving

Meetbereik	11 - 20 mm
Instelring-Ø	11 / 17 mm
Aantal schroefmaten	3
Maximale afwijking	0.004 mm
Aflezings	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 14-17 mm	428800 14-17
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 17-20 mm	428800 17-20
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 2/150	428802 2/150
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 11-14 mm	428800 11-14