

**Universele neertrekbeek, voor T-Rex vast, Voor type: 125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361228 125
GTIN	4250364402040
Artikelklasse	34A

Omschrijving**Uitvoering:****Spanwijdtes:**

Hoge zijde **met** veerbladen

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Hoge zijde **zonder** veerbladen

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Getrapte zijde **zonder** veerbladen

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

Toepassing:

Neertrekken met geslepen veerbladen voor ruwe en bewerkte spanvlakken. Click-snelwisselsysteem voor opname van Click-strips. Hoge spannauwkeurigheid voor parallel of exact haaks bewerken. Spanvlakken laten nauwelijks zichtbare indrukken achter.

T.b.v. :

Vaste bekken voor T-Rex nr. 361202.

Levering:

Inclusief veerbladen.

Opmerking:

Veerbladen apart bestellen!

Bekbreedte b: 124,4 mm

Breedte b₁: 90 mm

c: 14 mm

c₁: 19 mm

Bekhoogte h: 34 mm

Beklengte l: 59 mm

Technische beschrijving

c_1	19 mm
Lengte l_2	8,8 mm
Voor type	125
Breedte b_1	90 mm
Bekbreedte b	124,4 mm
c	14 mm
Bekhoogte h	34 mm
Geschikt voor kleurcode	T-Rex
Beklengte l	59 mm
Producttype	Bankschroefbekken