

**Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 3,5-4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428800 3,5-4
GTIN	7630041108330
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken van gehard staal (HV30–770).

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik	3,5 - 4 mm
Standaardmeetdiepte	20 mm
Maat a	2 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 4 mm	484030 4
---	----------