

**Binnenschroefmaatset IMICRO, Meetbereik: 20-40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde).

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428800 en instelringen. Verlengstuk 150 mm nr. 428802.

Technische beschrijving

Aantal schroefmaten	4
Meetbereik	20 - 40 mm
Instelring-Ø	25 / 35 mm
Maximale afwijking	0.004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 37 mm	484030 37
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 25-30 mm	428800 25-30
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 3/500	428802 3/500
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 35-40 mm	428800 35-40
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 20-25 mm	428800 20-25
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 30-35 mm	428800 30-35
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 3/150	428802 3/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 27 mm	484030 27
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 33 mm	484030 33