

**Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 125-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428800 125-150
GTIN	7630041108255
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken van hardmetaal (HV5–1300).

**Accessoires:**

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

**Opmerking:**

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Standaardmeetdiepte	81 mm
Meetbereik	125 - 150 mm
Maat a	26 mm
Meetdiepte met maximale verlenging	1581 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,01 mm
Norm	DIN 863

Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022500 200
DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

## Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/150	428802 5/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 140 mm	484030 140
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/500	428802 5/500