



NC-hogedruk-machineklem T-Rex, Type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361202 125
GTIN	4250364401951
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Boven- en onderkant geslepen. **Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansystemen steekmaat 200 mm.**

Kenmerk:

Stabiel, compact basisdeel (GGG 60) met tegelijkertijd een grote spanwijdte. Volledig gekapselde en genitreeerde spindel (verhoogde bedrijfszekerheid, geoptimaliseerde spaanbescherming, gemakkelijk te reinigen).

Functie:

Spannen met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm) met een minimale verloren spanrand aan het werkstuk (in combinatie met bekken / klemstukken). **Met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtverbrenging.**

Toepassing:

Veilig en snel spannen van **onbewerkte delen, snijbrand- en zaagsneden** door binnendringen van **geharde en verwisselbare klemstukken** in het werkstuk. Geschikt voor alle materialen tot sterkte ca. 1000N/mm², met uitzondering van geharde materialen.

T.b.v.:

Opspanbekken vast nr. 361206; 361208.

Opspanbekken mobiel nr. 361207; 361209.

Levering:

4 Bevestigingsbouten, dop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch. Tevens 3 stiftsleutels (SW 5 / 8 / 10).

Accessoires:

· **Console, zie nr. 361230 gr. 125.**

- **Klemstukken, zie nr. 361238 - 361250; 361260**
- **Getrapte bekken, zie nr. 361210; 361215.**
- **Opspanbek vast, zie nr. 361206 gr. 125.**
- **Opspanbek pendelend, zie nr. 361207 gr. 125.**
- **Opspanbek universele klemset, zie nr. 361208 gr. 125.**
- **Opspanbek universele klemset, mobiel pendelend, zie nr. 361209 gr. 125.**
- **Universele set Grip, zie nr. 361345 gr. 125.**
- **Neertrekbecken, zie nr. 361228; 361229 gr. 125.**
- **Momentsleutel nr. 656050 gr. 60**
- **Klemstukbek, zie nr. 361217; 361218.**
- **Beschermingsstrip, zie nr. 361223 gr. 125.**
- **Spanpen nr. 360025, 25M10 resp. 25M10/138.**
- **Uitlijn- en positioneringsset nr. 360530.**
- **Bekken-snelwisselsysteem nr. 362635 gr. 5.**

Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Spankracht tot maximaal: 40 kN

Draaimoment: 30 Nm

Gewicht: 18 kg

Totale lengte L: 256 mm

Breedte basisdeel B: 154 mm

f: 21 mm

Technische beschrijving

Langssleuf l H8	30 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	T-Rex
Draaimoment	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Spankracht tot maximaal	40 kN
Type	125
Gewicht	18 kg
Breedte basisdeel B	154 mm
Totale lengte L	256 mm
Dwarssleuf n H7	20 mm
Bevestigingsboring u	13 mm

f	21 mm
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Serie	T-Rex
Producttype	Machineklem

Accessoires

Werkstukaanslag 3-dimensionaal Type 125	360435 125
Opspanbek universele klemset, voor T-Rex vast Voor type 125	361208 125
Bek 20 mm, voor T-Rex vast Voor type 125	361225 125
Prismabek Centro Gripp Voor type 125	361185 125
Opspanbek voor klemstukken, voor T-Rex / Centro Gripp pendelend Voor type 125	361207 125
Klemstuk met 2 punten, hoogte 3,7 – 5,2 mm Type	361238
Console Voor type 125	361230 125
Werkstukaanslag 3-dimensionaal Type 150	360430 150
Onbewerkte bek voor Centro Gripp Voor type 125	361186 125
Klemstuk hoogte 5,5 mm rond Type	361250
Klemstukbek, voor T-Rex vast Voor type 64	361217 64
Klemstukbek, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel Voor type 64	361218 64
Bek 20 mm, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel Voor type 125	361227 125
Universele klemset (koffer met 4 eenheden) Voor type 125	361345 125
Universele neertrekbeek, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel Voor type 125	361229 125
Klemstukbek, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel Voor type 125	361218 125
Paar beschermingsstrips Click-systeem Voor type 125	361223 125
	361209 125

Opspanbek universele klemset, voor T-Rex / Centro Gripp
pendelend Voor type 125

Bek 64 mm, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel Voor type
125

361222 125

Klemstuk, hardmetaal, hoogte 7,1 – 8,6 mm Type

361242

Universele neertrekbeek, voor T-Rex vast Voor type 125

361228 125

Klemstukbeek, voor T-Rex vast Voor type 125

361217 125

Werkstukaanslag

360555

Opspanbek voor klemstukken, voor T-Rex vast Voor type
125

361206 125

Getrapte beek, gecoat, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel
Voor type 125

361215 125

Werkstukaanslag 3-dimensionaal Type 300

360430 300

Prismaklemstuk Voor type 125

361350 125

Bek 64 mm, voor T-Rex vast Voor type 125

361220 125

Klemstuk, 4 punten, hoogte 3,7 – 5,2 mm Type

361241