

**Binnenschroefmaatset IMICRO, Meetbereik: 40-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde).

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428800 en instelringen. Verlengstuk 150 mm nr. 428802.

Technische beschrijving

Aantal schroefmaten	6
Meetbereik	40 - 100 mm
Instelring- \emptyset	50 / 70 / 90 mm
Maximale afwijking	0,004 / 0,005 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

Accessoires

Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 90-100 mm	428800 90-100
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 70-80 mm	428800 70-80
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 40-50 mm	428800 40-50
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 4/150	428802 4/150
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 4/500	428802 4/500
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 50-60 mm	428800 50-60
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 80-90 mm	428800 80-90
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm	484030 95
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 60-70 mm	428800 60-70
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 85 mm	484030 85