

**Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 4,5-5,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428800 4,5-5,5
GTIN	7630041108354
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken van gehard staal (HV30–770).

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Technische beschrijving

Maat a	2 mm
Meetbereik	4,5 - 5,5 mm
Standaardmeetdiepte	25 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 5 mm	484030 5
---	----------