



## Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap, Meetbereik: 35-50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428760 35-50
GTIN	2050001706478
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-Punts-snelmeetgereedschappen** voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

#### Levering:

Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950 (vanaf maat 20), nr. 498951 (tot maat 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

### Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	80 mm
Maat a	0,5 mm
Meetbereik	35 - 50 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	0,004 mm

Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50

## Accessoires

Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 46 mm	484030 46
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 38 mm	484030 38
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 44 mm	484030 44
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 42 mm	484030 42

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 36 mm	484030 36
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 4/150	428510 4/150