



## Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 150-175mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428800 150-175
GTIN	7630041108262
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken van hardmetaal (HV5–1300).

#### Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

#### Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

### Technische beschrijving

Meetbereik	150 - 175 mm
Standaardmeetdiepte	81 mm
Meetdiepte met maximale verlenging	1581 mm
Maat a	26 mm
Maximale afwijking	0,007 mm
Aflezing	0,01 mm
Norm	DIN 863

Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022500 200

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 160 mm	484030 160
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/500	428802 5/500
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/150	428802 5/150