

**Binnenschroefmaatset IMICRO, Meetbereik: 100-200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde).

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428800 en instelringen. Verlengstuk 150 mm nr. 428802.

Technische beschrijving

Aantal schroefmaten	4
Meetbereik	100 - 200 mm
Instelring-Ø	125 / 175 mm
Maximale afwijking	0,006 / 0,007 mm
Aflezing	0,01 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

Accessoires

Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 175-200 mm	428800 175-200
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 190 mm	484030 190
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/500	428802 5/500
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/150	428802 5/150
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 150-175 mm	428800 150-175
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 100-125 mm	428800 100-125
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 160 mm	484030 160
Binnenschroefmaat IMICRO Meetbereik 125-150 mm	428800 125-150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 110 mm	484030 110
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 140 mm	484030 140