

**Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 30-35mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 428800 30-35 |
| GTIN | 7630041108149 |
| Artikelklasse | 45A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5–2300).

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|------------|
| Standaardmeetdiepte | 78 mm |
| Meetdiepte met maximale verlenging | 1578 mm |
| Maat a | 7 mm |
| Meetbereik | 30 - 35 mm |
| Maximale afwijking | 0,004 mm |
| Aflezing | 0,005 mm |
| Norm | DIN 863 |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Meettrommelindeling | 1/50 mm |
| Meettechniek | analoog |
| Testrapport | Testrapport van de producent |
| Kalibratie | B6 |
| Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| DAkkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm | 022510 200 |
| Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm | 022500 50 |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 3/150 | 428802 3/150 |
| Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 3/500 | 428802 3/500 |
| Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 33 mm | 484030 33 |